



Regolamento Rotax 2016



RMCI Appendice 2016/03 dal 19/04/2016

Articolo 5.5 Cilindro

Pacco lamellare (codice Rotax 224389).

La distanza totale tra i due fermi lamelle, misurato all'interno (vedi foto) è di 21,5 mm +/- 1,0 mm

La distanza all'interno deve essere misurata al centro del foro sia sul lato sinistro (M1), al centro (M2) è sul lato destro (M3). Conta il valore medio delle tre misure.



27.4.2016

